

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/14**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Ricambi:

Viti per inserti su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	40 mm
Misura inserto	11 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SDUCL
Ø Preforatura minimo D _{min}	50 mm
Inserto adatto	DC.. 11T3..
Assegnazione degli inserti	destra e neutro

Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa