

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/16



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Classe articolo	29D

Descrizione

Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 32 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SVQBR

Inserto adatto: VB.. 1604..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø di preforatura minimo D_{min} : 40 mm

Spostamento centrale L_3 : 22 mm

Descrizione tecnica

Vite inserto	320626 S05/07
Spostamento centrale L_3	22 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVQBR

Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Lunghezza complessiva L	35 mm
Insero adatto	VB.. 1604..
Misura inserto	16 mm
Punto di taglio / attacco	32 mm
Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320626 2
---------------------------------------	----------