

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/17



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Descrizione tecnica

Vite inserto	320626 S05/07
Inserto adatto	VB.. 1604..
Spostamento centrale L_3	27 mm
Misura inserto	16 mm
Testina intercambiabile con codice ISO	SVQBL
Lunghezza complessiva L	40 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Punto di taglio / attacco	40 mm

Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa