

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/17



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: SVQBR

Inserto adatto: VB.. 1604..

Angolo di registrazione: 107,5 grado

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 50 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 27 mm

### Descrizione tecnica

Vite inserto	320626 S05/07
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	50 mm
Misura inserto	16 mm
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro

Testina intercambiabile con codice ISO	SVQBR
Inserto adatto	VB.. 1604..
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	27 mm
Lunghezza complessiva L	40 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Angolo di registrazione	107,5 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Vite con impronta Torx n. 2 Modello 2	320626 2
---------------------------------------	----------