

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello con cassette a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassette, 20x20G, Altezza / Altezza porta: 600/425mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927727 600/425
GTIN	4062406266134
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassette, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cassette a sinistra.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassette corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Profondità	650 mm
Peso	26 kg
Larghezza	600 mm
Altezza utile sportello	425 mm

Altezza utile per cassetti	75 mm
Altezza	600 mm
Larghezza utile	550 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------