

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello con cassetti a destra, per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G, Altezza / Altezza porta: 600/425mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927725 600/425
GTIN	4062406266110
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello con cassetti a destra.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassetiera.
Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Altezza	600 mm
Larghezza	600 mm
Altezza utile sportello	425 mm
Battuta porta	destra

Altezza utile per cassetti	75 mm
Peso	26 kg
Larghezza utile	550 mm
Profondità	650 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 20	951020 20
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Cassetto Altezza frontali cassetti 75 mm	927800 75
Ripiano estraibile Modello 1	927810 1
Cassetto Altezza frontali cassetti 50 mm	927800 50
Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927815 1