

Garant GRIDLINE

Cassettiera 24G con sportello con cassetti a sinistra, per la dotazione personalizzata con cassetti, 20×20G, Altezza / Altezza porta: 900/525mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927727 900/525
GTIN	4062406266172
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo 24G con sportello, per dotazione personalizzata con cassetti, in stabile struttura in acciaio. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. Sportello con cassetti a sinistra.

Collocamento:

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportello antracite RAL 7016, **termoverniciati**.

Nota:

Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile del corpo della cassettera.

Dim. 600/425 e 700/525 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Altezza	900 mm
Peso	35,3 kg

Altezza utile per cassetti	250 mm
Larghezza	600 mm
Profondità	650 mm
Altezza utile sportello	525 mm
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Spessore del materiale	1 mm
Angolo di apertura sportello	180 grado
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------