

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	35 mm
Spina elastica	320618 P05
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Sottopiacchetta	320610 P05
Ø Preforatura minimo D_{min}	40 mm
Spostamento centrale L_3	22 mm
Punto di taglio / attacco	32 mm
Misura inserto	15 mm
Vite per leva	320611 P05

Testina intercambiabile con codice ISO	PDUNL
Inserto adatto	DN.. 1506..
Leva	320612 P05
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05