

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/4



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Classe articolo	29D

### Descrizione

#### Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 32 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: PDUNR

Inserto adatto: DN.. 1506..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 40 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 22 mm

### Descrizione tecnica

Inserto adatto	DN.. 1506..
Leva	320612 P05
Vite per leva	320611 P05
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm

Spina elastica	320618 P05
Assegnazione degli inserti	sinistro e neutro
Testina intercambiabile con codice ISO	PDUNR
Misura inserto	15 mm
Lunghezza complessiva L	35 mm
Punto di taglio / attacco	32 mm
Spostamento centrale L <sub>3</sub>	22 mm
Sottopiacchetta	320610 P05
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

## Accessori

Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05