

SWISS TOOLS

## Testina portainseri con bloccaggio a vite, destra, Sistema / Misura inserto: ST/5



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 264826 ST/5   |
| GTIN            | 2050002058156 |
| Classe articolo | 29D           |

### Descrizione

#### Per :

Codoli per barre alesatrici n. art. 320102; 320103; 320407 e 320408.

Passaggio interno per LR: sì

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: PDUNR

Inserto adatto: DN.. 1506..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø di preforatura minimo  $D_{min}$ : 50 mm

Spostamento centrale  $L_3$ : 27 mm

### Descrizione tecnica

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Vite per leva              | 320611 P05        |
| Assegnazione degli inserti | sinistro e neutro |
| Spina elastica             | 320618 P05        |
| Misura inserto             | 15 mm             |

|  |  |
|--|--|
| Lunghezza complessiva L                | 40 mm  |
| Punto di taglio / attacco              | 40 mm  |
| Ø Preforatura minimo D <sub>min</sub>  | 50 mm  |
| Leva                                   | 320612 P05                                       |
| Spostamento centrale L <sub>3</sub>    | 27 mm  |
| Testina intercambiabile con codice ISO | PDUNR  |
| Inserto adatto                         | DN.. 1506..                                      |
| Sottopiacchetta                        | 320610 P05                                       |
| Angolo di registrazione                | 93 grado   |
| Tipo di impiego                        | destra   |
| Passaggio interno per LR               | sì   |
| Tipo di prodotto                       | Testina portainserito<br>con bloccaggio a staffa |

## Accessori

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Vite di serraggio n. 3 Modello P05 | 320611 P05 |
| Spina di supporto n. 7 Modello P05 | 320618 P05 |
| Spessore n. 1 Modello P05          | 320610 P05 |
| Leva n. 4 Modello P05              | 320612 P05 |