

SWISS TOOLS

Testina portainseri con bloccaggio a vite, sinistra, Sistema / Misura inserto: ST/5



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Classe articolo	29D

Descrizione

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 320102, 320104, 320407, 320409 e 320410.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	40 mm
Ø Preforatura minimo D_{min}	50 mm
Assegnazione degli inserti	destro e neutro
Misura inserto	15 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Spina elastica	320618 P05
Sottopiacchetta	320610 P05
Testina intercambiabile con codice ISO	PDUNL
Leva	320612 P05

Vite per leva	320611 P05
Spostamento centrale L ₃	27 mm
Inserto adatto	DN.. 1506..
Angolo di registrazione	93 grado
Tipo di impiego	sinistra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainserito con bloccaggio a staffa

Accessori

Vite di serraggio n. 3 Modello P05	320611 P05
Leva n. 4 Modello P05	320612 P05
Spessore n. 1 Modello P05	320610 P05
Spina di supporto n. 7 Modello P05	320618 P05