

Garant**Testina intercambiabile GARANT Master Mute, destra, Sistema / Misura
inserto: DM/42****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	264838 DM/42
GTIN	4251414902671
Classe articolo	29D

Descrizione**Per:**

Corpi per barre alesatrici n. art. 264930, 264934 e 264938.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all'interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Passaggio interno per LR: sì

Sistema: DM

Punto di taglio / attacco: 40 mm

Testina intercambiabile con codice ISO: DDUNR

Inserto adatto: DN.. 1506..

Angolo di registrazione: 93 grado

Ø Preforatura minimo D_{min} : 48 mm

Spostamento centrale L_3 : 27 mm

Descrizione tecnica

Sottopiacchetta	259033 3
-----------------	----------

Angolo di registrazione	93 grado
Ø Preforatura minimo D_{min}	48 mm
Punto di taglio / attacco	40 mm
Spostamento centrale L_3	27 mm
Staffa, vite, O-ring	259036 4
Vite per sottoplacchetta	259027 2
Lunghezza complessiva L	35 mm
Sistema	DM
Testina intercambiabile con codice ISO	DDUNR
Insero adatto	DN.. 1506..
Serie	Master Mute
Tipo di impiego	destra
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Testina portainsero con bloccaggio a staffa

Accessori

Sottoplacchetta Modello 3	259033 3
Unità staffe Modello 4	259036 4
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Vite per sottoplacchetta	259612
Vite per sottoplacchetta Modello 2	259027 2
Sottoplacchetta	259225
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX10	674248 TX10
Unità staffe	259506