

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 25 mm, A partire da quadro: 14mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290332 14
GTIN	4062406352264
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	25 mm
Spostamento centrale L ₃	7 mm
Lunghezza utile L ₁	50 mm
Vite	290399 2
Ø di preforatura minimo D _{min}	13 mm
Ø Cartuccia D ₁	13 mm
Per attacco quadro	14 - 16 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

