

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 32 mm, A partire da quadro: 17mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290334 17 |
| GTIN | 4062406352295 |
| Classe articolo | 29K |

Descrizione
Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|--|
| Lunghezza utile L_1 | 52 mm |
| Ø Cartuccia D_1 | 16 mm |
| Ø di preforatura minimo D_{min} | 16 mm |
| Vite | 290399 3 |
| Per attacco quadro | 17 - 19 mm |
| Spostamento centrale L_3 | 8,5 mm |
| Ø Gambo | 25 mm |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Lunghezza codolo L_5 | 100 mm |
| Codolo | Codolo Weldon |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |

