

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 32 mm, A partire da quadro: 38mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290334 38
GTIN	4062406352301
Classe articolo	29K

Descrizione
Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Ø Cartuccia D ₁	35 mm
Spostamento centrale L ₃	20,5 mm
Ø Gambo	32 mm
Per attacco quadro	38 - 50 mm
Ø di preforatura minimo D _{min}	38 mm
Lunghezza utile L ₁	140 mm
Vite	290399 3
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

