



Comparatore di piccole dimensioni lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5IPmm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 434031 12,5IP |
| GTIN | 7640125680881 |
| Classe articolo | 46A |

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (\varnothing Custodia 45 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine aggiuntiva nella parte posteriore.

Funzione:

ABS e modalità relativa, PRESET. IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati con collegamento USB e seriale a 9 poli Opto RS232 e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Numero di batterie contenute | 1 |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 |

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Ø Alloggiamento | 45 mm |
| Limite di errore | 0,02 mm |
| Forza di misura | 0,6 – 1,3 N |
| Intervallo di misurazione | 12,5 mm |
| Ø Codolo di serraggio h6 | 8 mm |
| Grado di protezione IP | IP 67 |
| Spessore della cassa | 22 mm |
| Taratura | C1 |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria |
| Norma | Norma interna |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C |
| Interfaccia | Interfaccia Digimatic |
| Metrologia | digitale |
| Tipo di prodotto | Comparatore |

Servizi

| | |
|---|-------------|
| Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm | 023010 12,5 |
| Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm | 023000 12,5 |

Accessori

| | |
|---|---------------|
| Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cavo di collegamento Duplex Modello R2 | 498951 R2 |