



## Comparatore di piccole dimensioni lettura 0,001 mm, Intervallo di misurazione: 12,5IPmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434036 12,5IP
GTIN	7640125680911
Classe articolo	46A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto ( $\varnothing$  Custodia 45 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine aggiuntiva nella parte posteriore.

#### Funzione:

ABS e modalità relativa, PRESET. IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

#### Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati con collegamento USB e seriale a 9 poli Opto RS232 e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

### Descrizione tecnica

Taratura	C1
Intervallo di misurazione	12,5 mm

Limite di errore	0,005 mm
Spessore della cassa	22 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Grado di protezione IP	IP 67
Numero di batterie contenute	1
Ø Alloggiamento	45 mm
Forza di misura	0,6 – 1,3 N
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

## Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

## Accessori

Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2
--	-----------