



Comparatore di piccole dimensioni lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 12,5mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	434031 12,5
GTIN	7640125698275
Classe articolo	46A

Descrizione

Esecuzione:

Comparatore digitale estremamente compatto (Ø Custodia 45 mm) con sistema di misura induttivo brevettato. Durata batteria > 3500 h. Numerose funzioni: ABS e modalità relativa, PRESET. Con guida a coda di rondine aggiuntiva nella parte posteriore.

Funzione:

ABS e modalità relativa, PRESET. IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati con collegamento USB e seriale a 9 poli Opto RS232 e alimentazione di corrente esterna combinata n. art. 498951.

Descrizione tecnica

Spessore della cassa	22 mm
----------------------	-------

Taratura	C1
Forza di misura	0,5 – 0,9 N
Limite di errore	0,02 mm
Ø Codolo di serraggio h6	8 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Numero di batterie contenute	1
Grado di protezione IP	IP 54
Intervallo di misurazione	12,5 mm
Ø Alloggiamento	45 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023000 12,5
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 12,5 mm	023010 12,5

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Cavo di collegamento Duplex Modello R2	498951 R2