

Kroepelin
Längenmesstechnik**Comparatore spessimetro, Intervallo di misurazione: 0-10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Classe articolo	46Q

Descrizione**Esecuzione:**

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. La deviazione dell'asta tastatrice mobile viene trasmessa al comparatore, sul quale si può leggere direttamente il valore misurato.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per la misurazione rapida di gole esterne, spessori di pareti, lamiere, pareti di tubi, pellicole, ecc.

Descrizione tecnica

Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	35 mm
Grado di protezione IP	IP 65
Risoluzione	0,005 mm
Intervallo di misurazione	0 - 10 mm
Limite di errore	0,015 mm
Ø Quadrante dell'indicatore	65 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm

Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S