

Kroepelin
Längenmesstechnik

Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura e sfera, Intervallo di misurazione: 0-20mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Classe articolo	46Q

Descrizione

Esecuzione:

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. **Visualizzazione digitale del valore assoluto.**

L'impostazione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

Descrizione tecnica

n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Numero di batterie contenute	2
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	24 mm
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	24 mm

Limite di errore	0,03 mm
Forza di misura	1,1 - 1,6 N
Intervallo di misurazione	0 - 20 mm
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm
Ripetibilità angolare	0,01 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

Accessori

Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Adattatore per interfacce Modello A2	498954 A2