

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik

## Comparatori con bracci tastatori per esterni, digitali con contatto di misura a sfera, Intervallo di misurazione: 0-20Fmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	438573 0-20F
GTIN	2050002040915
Classe articolo	46Q

### Descrizione

#### Esecuzione:

1 asta tastatrice fissa e 1 mobile con inserti di misura a sfera in metallo duro. **Visualizzazione digitale del valore assoluto.**

L'impostazione dei **valori di preset** permette di predefinire gli errori ammessi.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Incluse 2 batterie n. art. 081561 Dim. LR3.

#### Accessori speciali:

Adattatore per cavo per la trasmissione dati n. art. 498954 Dim. A2, cavo per la trasmissione dati n. art. 497440 e adattatore radio n. art. 498954 Dim. A5.

### Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 20 mm
Ripetibilità angolare	0,01 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR3
Lunghezza contatto di misura superiore Hb	24 mm
Lunghezza contatto di misura inferiore Hf	2,5 mm
Asta tastatrice lunghezza massima L (profondità di misura)	80 mm

Limite di errore	0,03 mm
Numero di batterie contenute	2
Ø Sfera di contatto in HM	1,5 mm
Forza di misura	1,1 - 1,6 N
Ø Foro minimo	9 mm
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Risoluzione (commutabile)	0,001 mm
Risoluzione (commutabile)	0,002 mm
Risoluzione (commutabile)	0,005 mm
Risoluzione (commutabile)	0,01 mm
Risoluzione (commutabile)	0,02 mm
Risoluzione (commutabile)	0,05 mm
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm / pollici
Interfaccia	Interfaccia USB
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Taratura	C7
Tipo di prodotto	Comparatori per esterni

## Servizi

Certificato DAkkSTastatori per esterni ed interni Modello S	023460 S
Rapporto di taraturaComparatori con bracci tastatori per esterni ed interni Modello S	023450 S

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
Adattatore per interfacce Modello A2	498954 A2
Cavo di collegamento Modello USB2	497440 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Cavo di collegamento Modello D2	497440 D2
Cavo di collegamento Modello D1	497440 D1