

**Pinza regolabile Cobra® bonderizzata, Lunghezza complessiva: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	705800 100
GTIN	4003773085836
Classe articolo	73F

**Descrizione****Esecuzione:**

**Snodo passante** (= guida doppia) con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Ganasce sagomate dentate, autobloccanti.

Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata. Microregolazione a una mano senza pulsante mediante spinta del corsoio. Impugnatura bocciardate esternamente.

**Norma:**

**DIN ISO 8976**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.

**Accessori speciali:**

Ganasce di protezione n. art. 705805 Dim. 180-300.

**Descrizione tecnica**

Apertura per esagono	28 mm
Apertura per tubi	1 pollici
Numero di scatti della regolazione micrometrica	11
Lunghezza complessiva	100 mm
Impugnatura	intaglio a croce
Denominazione originale prodotto	Cobra
Superficie	bonderizzata nera, testa lucidata

Norma	DIN ISO 8976
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Antiscintilla	no
Regolazione rapida	no
Autoserraggio	sì
Fermo di contrasto	sì
Tipo di prodotto	Giratubi e pinza regolabile