

Garant**Inserto per taglio profilato Quadro, TiN, A partire da quadro: 14mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 290336 14 |
| GTIN | 4062406352318 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento in TiN.

Adatto per la riaffilatura.

Per:

Stozzatore di profili n. art. 290330 - 290334.

Nota:

- **Gli inserti per taglio profilati possono essere usati su sedi quadre o esagonali (vedi tabella dei prodotti).**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Nota Testo pubblicitario:

- **Gli inserti per taglio profilati possono essere usati su sedi quadre o esagonali (vedi tabella dei prodotti).**
- **\varnothing foro quadro = apertura desiderata \times fattore 1,05. \varnothing foro esagonale = apertura desiderata \times fattore 1,02.**

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|------------|
| Per attacco quadro | 14 - 16 mm |
|--------------------|------------|

| | |
|---------------------|---|
| Materiale da taglio | HSS |
| Apertura massima | 16 mm |
| Apertura minima | 14 mm |
| Profilo | Quadro |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|-------|------------|
| Alluminio, plastiche | idoneo | | |
| Alluminio (a truciolo corto) | idoneo | | |
| Alluminio > 10% Si | idoneo | | |
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1100 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| INOX > 900 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Grafite, GFRP, CFRP | limitatamente adatto | | |
| Olio | idoneo | | |
| a umido max. | idoneo | | |