

**Pistola gonfiaggio pneum. ad aria compr. testina di gonfiaggio, Modello: PRO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	080148 PRO
GTIN	4062406270681
Classe articolo	02A

Descrizione**Esecuzione:**

Robusta pistola di gonfiaggio professionale in plastica con manometro ammortizzato di Ø 80 mm. Riempimento e riduzione della pressione controllabili mediante la leva di rilascio.

Esecuzione calibrata. Incluso innesto in acciaio per giunto NW 7,2 – 7,8.

Nota:

Classe di precisione 2,5.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	0 - 12 bar
Lunghezza tubo	1000 mm
Tipo di prodotto	Pistola per gonfiaggio pneumatici