



## Chiavi regolabili, Lunghezza complessiva: 300mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	813702 300
GTIN	4003773084662
Classe articolo	83D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Superfici di presa **parallele** e **lisce**; esecuzione cromata.

**Regolazione a scatto** mediante pulsante e leva di serraggio per elevata pressione. La corsa tra le superfici di presa consente la **registrazione in base al principio del cricchetto**.

Chiave regolabile bonderizzata, manici rivestiti in plastica. La **scala incisa a laser** (lato anteriore **metrico** e posteriore **in pollici**) consente la regolazione preliminare dell'apertura.

#### Uso:

**Presca delicata** di viti, dadi, raccordi cromati, ecc.

#### Nota:

Ganasce di protezione disponibili al n. art. 813725.

### Descrizione tecnica

Apertura	0 - 68 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Lunghezza della bocca	32 mm
Tipo di prodotto	Chiavi regolabili

### Accessori

Ganasce di protezione per chiavi regolabili 6 pezzi Dim. 300	813725 300
--	------------