



Maschera per saldatura auto-oscurante con respiratore 3M™ Speedglas™ G5-01-VC con Adflo™, Modello: START



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	097917 START
GTIN	4062406270551
Classe articolo	040

Descrizione

Esecuzione:

Una saldatura comoda con protezione costante e flessibile della vista e delle vie respiratorie grazie alla combinazione tra **maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01** e **respiratore Adflo™**. La maschera per saldatura auto-oscurante dispone di un **meccanismo flip-up** che consente di passare dalla lente protettiva trasparente al filtro per saldatura senza doversi togliere la maschera stessa. La protezione respiratoria viene quindi garantita sia prima che dopo il lavoro anche con il filtro sollevato, proteggendo allo stesso tempo la vista e assicurando una buona visuale sul pezzo (ad es. durante la rettifica). L'innovativa tecnologia a colori variabili 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** garantisce una visibilità ancora più precisa e un miglior controllo del bagno di saldatura. Nel livello di oscuramento è possibile scegliere fra tonalità naturali, calde o fredde. Il nuovo sistema di canali d'aria offre tre opzioni per l'orientamento personalizzato del flusso dell'aria, anche durante la saldatura.

Livelli di oscuramento: 5, 8 – 14.

Livello chiaro: 3/ Con batteria agli ioni di litio (durata 1500 ore).

Campo visivo del filtro per saldature: 73 x 109 mm.

Norma:

EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941

Fornitura:

- **Maschera per saldature a elevate prestazioni 3M™ Speedglas™ G5-01 con filtro di saldatura automatico G5-01VC (n. art. 098209 G5-01-VC).**

Scheda tecnica

- **Unità ventola 3M™ Adflo™ High Altitude n. art. 097900 (respiratore Adflo™ High-Altitude, tubo flessibile dell'aria con QRS (n. art. 097981), indicatore del flusso d'aria, prefiltro (n. art. 097986), parascintille (n. art. 097984), filtro antiparticelle (n. art. 097989), batteria ad alte prestazioni (n. art. 097995), cinghia, caricabatterie (n. art. 097996)).**
- **Kit di materiali di consumo (3 fasce tergisudore: cotone morbido, spugna (n. art. 098004) e pelle, 2 vetri supplementari interni (n. art. 098002), 4 vetri supplementari standard esterni (n. art. 097930), visiera, copertura per tubo flessibile dell'aria, guarnizione di tenuta facciale).**
- **Borsa di trasporto.**

Descrizione tecnica

Classificazione a norma EN 379	1/1/1/2
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tempo di commutazione da scuro a chiaro	500 - 1300 ms
Tempo di commutazione da chiaro a scuro	0,1 ms
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Tipo di prodotto	Maschera per saldature

Accessori

Filtro di saldatura automatico G5-01-VC Modello G5-01-VC	098209 G5-01-VC
--	-----------------