



## Lampada tascabile a LED Core con batteria, Modello: P5R-CORE



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081468 P5R-CORE
GTIN	4058205020428
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Ledlenser Core, la nuova generazione della nota serie P.

#### Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB e cinturino da polso.

### Descrizione tecnica

Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tensione batteria	3,7 V
Zona ATEX	Nessuna
Corrente di illuminazione	350 lm
Denominazione originale prodotto	P5R-CORE
Numero di batterie contenute	1
Autonomia Livello 2	3,5 h
Lampadine	Modulo LED

Grado di protezione IP	IP 68
Capacità batteria	0,75 Ah
Advanced Focus System (AFS)	sì
Peso	106 g
Durata	1 h
Smart Light Technology (SLT)	sì
Lunghezza complessiva	123 mm
Tipo di batteria	Ioni di litio
Ø Testa	29 mm
Corrente di illuminazione Livello 2	130 lm
Autonomia Livello 3	25 h
Corrente di illuminazione Livello 3	15 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile