

**Garant**

**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo Tessuto (ZA), fine, Ø Testa × Larghezza testa: 80X50mm**

**Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554908 80X50  |
| GTIN            | 4062406272388 |
| Classe articolo | 51E           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. Tessuto particolarmente resistente e con struttura fine con zirconio (ZA). **Ideale per la lavorazione dell'acciaio legato.**

**Uso:**

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri acciai legati, ma anche metalli non ferrosi.

**Descrizione tecnica**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Ø Gambo                  | 6 mm                   |
| Ø Testa                  | 80 mm                  |
| Velocità consigliata     | 4000 min <sup>-1</sup> |
| Numero massimo giri      | 7000 min <sup>-1</sup> |
| Larghezza della testa    | 50 mm                  |
| Sigla materiale abrasivo | ZA                     |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Confronto granulometrico        | 280  |
| Grado di finezza                | fine   |
| Attributo del nome del prodotto | fine   |
| Tipo di prodotto                | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

## Dati utente

|                                  | Idoneità             | V <sub>c</sub> | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg                            | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                |            |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| Acciaio < 67 HRC                 | limitatamente adatto |                |            |
| INOX                             | idoneo               |                |            |
| Ti                               | limitatamente adatto |                |            |
| GG(G)                            | idoneo               |                |            |
| CuZn                             | idoneo               |                |            |
| Alluminio, CFRP                  | idoneo               |                |            |
| Legno                            | idoneo               |                |            |
| Vernice                          | limitatamente adatto |                |            |
| a secco                          | idoneo               |                |            |