

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G con sportello con cerniere a sinistra, Altezza / Numero di cassetti: 800**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927312 800
GTIN	4062406272487
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 700

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	0
Altezza porta	700 mm

Larghezza utile	350 mm
Numero di porte	1
Altezza utile sportello	700 mm
Altezza utile	700 mm
Altezza	800 mm
Profondità	650 mm
Larghezza	400 mm
Battuta porta	sinistra
Peso	26,8 kg
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1