

Garant GRIDLINE

**Cassettiera 16G con sportello con cerniere a sinistra / cassetti, 12×20G,
Altezza / Numero di cassetti: 900/2****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927307 900/2
GTIN	4062406272449
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75

Altezza porta mm: 625

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Altezza	900 mm
---------	--------

Larghezza	400 mm
Profondità	650 mm
Larghezza utile cassette	300 mm
Larghezza utile	350 mm
Numero dei cassette	2
Profondità utile cassette	500 mm
Cassette larghezza utile in G	12
Cassette profondità utile in G	20
Peso	43,7 kg
Numero di porte	1
Altezza utile per cassette	150 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Altezza fronte cassette	75 mm
Battuta porta	sinistra
Superficie utile dei cassette in G	12x20
Altezza utile sportello	625 mm
Altezza porta	625 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	12x20G
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Cassetto Altezza frontalini cassette 75 mm	927500 75
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10
Frontalini serratura per GridLine Modello KO21	914227 KO21