

Garant GRIDLINE

Cassettiera 16G con sportello con cerniere a sinistra, Altezza / Numero di cassetti: 900**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	927312 900
GTIN	4062406272494
Classe articolo	9GG

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti in robusta struttura in acciaio. **Cassetti a estrazione totale**, con portata di 75 kg. **Maniglioni in alluminio** con cartellini sostituibili e riscrivibili per la facile individuazione del materiale. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro.

Sportello con cerniere a sinistra.

Collocamento:

Altezza porta mm: 800

Numero di ripiani regolabili in altezza: 1

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Dim. 600 e 700 solo per banchi da lavoro Ready-to-go.

Descrizione tecnica

Altezza utile sportello	800 mm
Larghezza	400 mm

Numero dei cassetti	0
Larghezza utile	350 mm
Battuta porta	sinistra
Peso	32,6 kg
Altezza porta	800 mm
Altezza utile	800 mm
Altezza	900 mm
Numero di porte	1
Profondità	650 mm
Spessore del materiale	1 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Angolo di apertura sportello	180 grado
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo di prodotto	Cassettiera per banco da lavoro

Accessori

Maniglia per GridLine Modello KO12	914226 KO12
Ganci per ripiani per banchi da lavoro Modello 12	927094 12
Ripiano fisso, zincato Modello 1	927515 1