



Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 150, Ø Testa × Larghezza testa: 15X30mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	555035 15X30
GTIN	4027497608850
Classe articolo	56L

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile. Lamelle inserite con incollaggio sulla parte anteriore.

Uso:

Sbavatura di fori, fori trasversali e superfici interne dei tubi. Le lamelle abrasive si adattano al diametro del pezzo. Impiego radiale.

Descrizione tecnica

Ø Gambo	6 mm
Numero massimo giri	18000 min ⁻¹
Lunghezza complessiva	100 mm
Materiale abrasivo	Grana abrasiva al corindone (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	grana 150
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Al/Mg	idoneo
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto
Acciaio < 55 HRC	idoneo
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto
GG(G)	limitatamente adatto
CuZn	idoneo
Alluminio, CFRP	idoneo
Legno	idoneo
a secco	idoneo