



Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo (A), grana 150, Ø Testa × Larghezza testa: 25X30mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 555035 25X30 |
| GTIN | 4027497608935 |
| Classe articolo | 56L |

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile. Lamelle inserite con incollaggio sulla parte anteriore.

Uso:

Sbavatura di fori, fori trasversali e superfici interne dei tubi. Le lamelle abrasive si adattano al diametro del pezzo. Impiego radiale.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|--|
| Numero massimo giri | 18000 min ⁻¹ |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Lunghezza complessiva | 100 mm |
| Materiale abrasivo | Grana abrasiva al corindone (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | grana 150 |
| Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |