



Lampada tascabile a LED, Modello: P4R



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081467 P4R
GTIN	4058205023740
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Lampade tascabili compatte in formato a stelo o portachiavi.

· **A scelta in versione batteria o accumulatore.**

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi stazione di ricarica e cavo di carica USB.

Descrizione tecnica

Denominazione originale prodotto	P4R
Tensione batteria	1,2 V
Tipo di batteria	Nichel-idruro metallico
Corrente di illuminazione	120 lm
Peso	60 g
Capacità batteria	0,9 Ah
Lunghezza complessiva	146 mm

Autonomia Livello 2	18 h
Advanced Focus System (AFS)	sì
Lampadine	Modulo LED
Durata	4 h
Numero di batterie contenute	2
Ø Testa	15 mm
Corrente di illuminazione Livello 2	10 lm
Grado di protezione IP	IP 54
Zona ATEX	Nessuna
Smart Light Technology (SLT)	no
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Set di accumulatori NiMH, ricaricabili precaricate Dimensioni internazionali LR3	081575 LR3
Set di accumulatori NiMH, ricaricabili Dimensioni internazionali LR3	081570 LR3