



Lampada tascabile a LED, Modello: P4



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081467 P4
GTIN	
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Lampade tascabili compatte in formato a stelo o portachiavi.

- **A scelta in versione batteria o accumulatore.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	140 mm
Corrente di illuminazione	120 lm
Lampadine	Modulo LED
Corrente di illuminazione Livello 2	10 lm
Zona ATEX	Nessuna
Denominazione originale prodotto	P4
Tipo di batteria	Micro, AAA
Advanced Focus System (AFS)	sì
Alimentazione	Funzionamento a batteria

Autonomia Livello 2	20 h
Numero di batterie contenute	2
Ø Testa	15 mm
Smart Light Technology (SLT)	no
Durata	4 h
Grado di protezione IP	IP 54
Peso	55 g
Tipo di prodotto	Lampada tascabile

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081551 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081552 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081553 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081554 LR3
Batterie al litio metallico Dimensioni internazionali LR3	081559 LR3
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
