

**Comparatore digitale lettura 0,01 mm, Intervallo di misurazione: 25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	434004 25
GTIN	4062406272500
Classe articolo	42C

Descrizione**Esecuzione:**

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

- **Inversione della direzione di conteggio.**
- **Corpo molto sottile.**

Esecuzione Testo pubblicitario:

Comparatore digitale in esecuzione compatta con display digitale di facile lettura.

Fornitura:

Inclusi coperchi per occhielli e 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tastatore speciale e di ricambio n. art. 434900; 434910; 434915.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,0005 pollici
Ø Codolo di serraggio h7	8 mm
Limite di errore	0,035 mm
Forza di misura	0,8 – 1,7 N

Intervallo di misurazione	0 - 25 mm
Ø Alloggiamento	58 mm
Taratura	C1
Numero di batterie contenute	1
Risoluzione	0,01 mm
Spessore della cassa	26 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Risoluzione	mm/pollici
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Comparatore

Servizi

Rapporto di taratura Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 30 mm	023000 30
Certificato DAkkS Comparatore analogico 0,01 e digitale 0,01/0,001 Range di misura massimo 100 mm	023010 100

Accessori

Tastatore in acciaio Modello 12	434900 12
Prolunga per sonde Lunghezza L 70 mm	434920 70
Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello stelo 50 mm	434917 50
Tastatore in rubino Modello 2	434915 2
Tastatore in acciaio Modello 14	434900 14
Tastatore Schwenk	434912
Tastatore in acciaio Modello 2	434900 2
Tastatore in metallo duro Modello 17	434910 17

Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 25 mm	434918 25
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Tastatore in acciaio Modello 13	434900 13
Prolunga per sonde Lunghezza L 30 mm	434920 30
Prolunga per sonde Lunghezza L 10 mm	434920 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 60 mm	434920 60
Tastatore in acciaio Modello 15	434900 15
Tastatore in acciaio Modello 16	434900 16
Prolunga per sonde Lunghezza L 20 mm	434920 20
Tastatore in metallo duro Modello 10	434910 10
Prolunga per sonde Lunghezza L 100 mm	434920 100
Tastatore in metallo duro Modello 2	434910 2
Tastatore in acciaio Modello 11	434900 11
Tastatore in acciaio Modello 39	434900 39
Supporto piegato per comparatori 60° Lunghezza dello stelo 50 mm	434918 50
Prolunga per sonde Lunghezza L 15 mm	434920 15
Tastatore in metallo duro Modello 16	434910 16
Tastatore in metallo duro Modello 11	434910 11
Tastatore in acciaio Modello 10	434900 10
Tastatore in acciaio Modello 20	434900 20
Prolunga per sonde Lunghezza L 50 mm	434920 50
Tastatore in acciaio Modello 28	434900 28
Prolunga per sonde Lunghezza L 40 mm	434920 40
Tastatore in acciaio Modello 17	434900 17
Tastatore in metallo duro Modello 14	434910 14
Prolunga per sonde Lunghezza L 90 mm	434920 90
Tastatore in acciaio Modello 24	434900 24
	434917 25

Supporto piegato per comparatori 45° Lunghezza dello
stelo 25 mm

Prolunga per sonde Lunghezza L 80 mm

434920 80