



## Lampada tascabile a LED Work con batteria, Modello: P18R-WORK



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081469 P18R-WORK
GTIN	4058205020749
Classe articolo	04B

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Serie Ledlenser Work: lampade pressoché indistruttibili da utilizzare in condizioni difficili in ambito commerciale.

- **I rivestimenti di gomma sulla testa della lampada e sulle estremità proteggono lo strumento da eventuali urti e danni.**
- **Il vetro anteriore supplementare protegge la lente dai graffi.**

#### Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB e cinturino da polso.

### Descrizione tecnica

Autonomia Livello 2	4,5 h
Corrente di illuminazione	2600 lm
Capacità batteria	3 Ah
Grado di protezione IP	IP 54

Lampadine	Modulo LED
Numero di batterie contenute	1
Zona ATEX	Nessuna
Corrente di illuminazione Livello 2	1000 lm
Durata	2,5 h
Ø Testa	99 mm
Peso	669 g
Tipo di batteria	Ioni di litio
Denominazione originale prodotto	P18R-WORK
Advanced Focus System (AFS)	sì
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lunghezza complessiva	183 mm
Tensione batteria	3,7 V
Smart Light Technology (SLT)	sì
Corrente di illuminazione Livello 3	30 lm
Autonomia Livello 3	70 h
Tipo di prodotto	Lampada tascabile