



Lampada tascabile a LED Work con batteria, Modello: P7R-WORK



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081469 P7R-WORK
GTIN	4058205020695
Classe articolo	04B

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all'avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli **alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d'acqua** tutti i contatti sono dorati e le **lenti di alta qualità** convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.

Serie Ledlenser Work: lampade pressoché indistruttibili da utilizzare in condizioni difficili in ambito commerciale.

- **I rivestimenti di gomma sulla testa della lampada e sulle estremità proteggono lo strumento da eventuali urti e danni.**
- **Il vetro anteriore supplementare protegge la lente dai graffi.**

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB, cinturino da polso e stazione di carica.

Descrizione tecnica

Corrente di illuminazione	900 lm
Lunghezza complessiva	170 mm
Corrente di illuminazione Livello 2	390 lm
Numero di batterie contenute	1
Tensione batteria	3,7 V

Zona ATEX	Nessuna
Autonomia Livello 2	3,25 h
Advanced Focus System (AFS)	sì
Tipo di batteria	Ioni di litio
Smart Light Technology (SLT)	sì
Durata	2 h
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Lampadine	Modulo LED
Denominazione originale prodotto	P7R-WORK
Capacità batteria	4,8 Ah
Peso	219 g
Grado di protezione IP	IP 68
Ø Testa	45 mm
Autonomia Livello 3	60 h
Corrente di illuminazione Livello 3	15 lm
Tipo di prodotto	Lampada tascabile