

**Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, Modello: 1/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	632060 1/4
GTIN	4000896038558
Classe articolo	630

**Descrizione****Esecuzione:**

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.

Con levetta di conversione per azionamento orario e antiorario.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

**Per:**

Chiavi a bussola manuali.

**Descrizione tecnica**

Quadro di manovra femmina	1/4 pollici
Lunghezza complessiva	115 mm
Numero di denti	20
Angolo di lavoro	18 grado
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Con testa snodata	no
Con testina orientabile	no
A sbloccaggio rapido	no
Con funzione martello	no

Con QuickRelease	no
Testa del cricchetto allentabile dall'impugnatura	no
Manopola girevole	no
Foro di attacco sull'estremità dell'impugnatura	no
Tipo di prodotto	Cricco
USP1	reversibile
USP2	con protezione a sfera, angolo di lavoro di 18°, lunghezza di 115 mm, testina lucidata