

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote, 46×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/0**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931427 885/0
GTIN	4062406352745
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 46×24G.

Cassettiera su ruote 50×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931354 o n. art. 931356 (con cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano).

Descrizione tecnica

Portata massima	600 kg
ComfortClose	no
Numero dei cassetti	0
Peso	81 kg

Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità	700 mm
Altezza	885 mm
Ø Ruota	125 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza corpo per cassette	700 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile	600 mm
Numero di porte	0
Con sponda di contenimento	sì
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Larghezza	1250 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	600 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	46x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 50X28

951972 50X28