

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930515 685/3
GTIN	4062406352479
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:****Con cassetti 20×20G.**

Cassettiera su ruote 24×24G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Cassetti a estrazione totale** e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

**Collocamento:**

altezza frontalini dei cassetti mm: 100, 100, 200

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Peso	68 kg
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Portata massima	600 kg
Cassetti larghezza utile in G	20
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Numero dei cassette	3
Larghezza	600 mm
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Profondità utile cassette	500 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	600 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Altezza utile	400 mm
Numero di porte	0
Altezza corpo per cassette	500 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza	685 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Con sponda di contenimento	sì
Ø Ruota	125 mm
ComfortClose	no
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	400 mm

Alloggiamento sopra aperto	no
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Maniglia Modello 1	958490 1
Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassetti in G 20	951020 20
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassetti 100 mm	930534 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassetti 200 mm	930534 200
Cassettiere su ruote senza cassetti Altezza mm / Numero di cassetti 685/0	930517 685/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X24	951972 24X24