

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930515 685/4
GTIN	4062406348748
Classe articolo	9GK

**Descrizione****NOTA: selezione del colore possibile****Esecuzione:****Con cassetti 20×20G.**

Cassettiere su ruote 24×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Cassetti a estrazione totale** e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 50, 100, 100, 150

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Portata cassetti/ripiani estraibili: 75 kg

Estrazione cassette (estrazione parziale/totale): 100 %

Cassetti con apertura differenziata: a una mano

Superficie utile dei cassette in G: 20×20

Altezza: 685 mm

Larghezza: 600 mm

Profondità: 600 mm

Altezza utile: 400 mm

Corpo per cassette altezza: 500 mm

Corpo per cassette altezza utile: 400 mm

## Descrizione tecnica

Ø Ruota	125 mm
Altezza corpo per cassette	500 mm
Portata massima	600 kg
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Profondità	600 mm
Altezza	685 mm
Larghezza utile cassette	500 mm
Altezza utile corpo per cassette	400 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Superficie utile dei cassette in G	20×20
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Altezza utile	400 mm
Peso	76 kg
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	600 mm
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero dei cassette	4
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità utile cassette	500 mm

ComfortClose	no
Cassetti larghezza utile in G	20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Con sponda di contenimento	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassette	400 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Cassetti con apertura differenziata a una mano Larghezza utile dei cassette in G 20	951020 20
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia Modello 1	958490 1
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930534 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930534 150
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano, 75 kg Altezza frontalini cassette 50 mm	930534 50

Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 685/0

930517 685/0

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X24

951972 24X24