

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote senza cassette, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassette:  
885/0****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930517 885/0
GTIN	4062406352509
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Per allestimento con cassette 20×20G.

Cassettiera su ruote 24×24G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassette. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassette verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassette antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassette non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Allestimento consentito solo con cassette n. art. 930534 (cassette con sblocco di sicurezza a una mano).

**Descrizione tecnica**

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza corpo per cassette	700 mm

Portata massima	600 kg
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Con sponda di contenimento	sì
Larghezza	600 mm
Numero di porte	0
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Profondità	600 mm
Numero dei cassette	0
Altezza	885 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Altezza utile	600 mm
Ø Ruota	125 mm
ComfortClose	no
Peso	48 kg
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassette	600 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Carrello

---

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Maniglia Modello 1	958490 1
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X24	951972 24X24