

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/0**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931327 885/0
GTIN	4062406352714
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Per allestimento con cassetti 36×24G.

Cassettiere su ruote 40×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Allestimento consentito solo con cassetti n. art. 931354 o n. art. 931356 (con cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano).

Descrizione tecnica

Altezza	885 mm
Profondità	700 mm
ComfortClose	no
Numero dei cassetti	0

Altezza corpo per cassette	700 mm
Con sponda di contenimento	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota	125 mm
Peso	76 kg
Numero di porte	0
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza	1000 mm
Portata massima	600 kg
Altezza utile	600 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	per dotazione personalizzata
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no
Altezza utile per cassette	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 40X28

951972 40X28