

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930615 885/5
GTIN	4062406348755
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×20G.**

Cassettiere su ruote 30×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Numero dei cassetti	5
Altezza utile	600 mm
Altezza corpo per cassetti	700 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Superficie utile dei cassetti in G	26×20
Cassetti profondità utile in G	20
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Profondità	600 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Numero di porte	0
Peso	106 kg
Profondità utile cassetti	500 mm
Con sponda di contenimento	sì
Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza	750 mm
Altezza	885 mm
ComfortClose	no
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata massima	600 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Altezza utile per cassetti	600 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 150 mm	930634 150
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930634 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930634 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	930634 200
Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 885/0	930617 885/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X24	951972 30X24
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10