

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/4**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930615 885/4
GTIN	4062406352516
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×20G.**

Cassettiere su ruote 30×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 125, 300

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile corpo per cassette	600 mm
Cassette profondità utile in G	20
Profondità	600 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata massima	600 kg
Cassette larghezza utile in G	26
ComfortClose	no
Altezza corpo per cassette	700 mm
Con sponda di contenimento	sì
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Numero dei cassette	4
Altezza utile	600 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Altezza	885 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Larghezza	750 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	95 kg
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	600 mm
Alloggiamento sopra aperto	no

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x20G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	930634 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	930634 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	930634 125
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	930634 300
Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 885/0	930617 885/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X24	951972 30X24
Terminali per maniglioni 20 pezzi Modello 10	951025 10