

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 985/4**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 931145 985/4 |
| GTIN | 4062406352646 |
| Classe articolo | 9GK |

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------|--------|
| Portata massima | 600 kg |
|-----------------|--------|

| | |
|---|--------------|
| Con sponda di contenimento | sì |
| Cassetti profondità utile in G | 24 |
| Altezza corpo per cassetti | 800 mm |
| Cassetti con apertura differenziata | a una mano |
| Peso | 115 kg |
| ComfortClose | no |
| Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Altezza utile corpo per cassetti | 700 mm |
| Cassetti larghezza utile in G | 26 |
| Portata cassetti/ripiani estraibili | 75 kg |
| Profondità | 700 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Numero di porte | 0 |
| Superficie di scorrimento che non lasciano tracce | sì |
| Profondità utile cassetti | 600 mm |
| Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) | 100 % |
| Altezza | 985 mm |
| Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio | 2 |
| Altezza utile | 700 mm |
| Numero dei cassetti | 4 |
| Superficie utile dei cassetti in G | 26×24 |
| Larghezza utile cassetti | 650 mm |
| Ø Ruota | 125 mm |
| Sistema di chiusura elettronico – allestibile | sì |
| Esecuzione | su ruote |
| Esecuzione | con cassetti |
| Numero di ripiani estraibili | 0 |
| Altezza utile per cassetti | 700 mm |
| Alloggiamento sopra aperto | no |

| | |
|------------------------------------|--|
| Spessore del materiale | 1,2 mm |
| Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico |
| Regolazione dell'altezza con passo | 25 mm |
| Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola |
| Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attributo del nome del prodotto | 26x24G |
| Tipo di prodotto | Carrello |

Accessori

| | |
|---|--------------|
| Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 985/0 | 931147 985/0 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm | 931166 125 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm | 931166 200 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm | 931166 300 |
| Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm | 931166 75 |
| Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28 | 951972 30X28 |