

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 985/5**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931145 985/5
GTIN	4062406348786
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
-----------------	---

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Profondità	700 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Portata massima	600 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Con sponda di contenimento	sì
Larghezza utile cassette	650 mm
Cassette con apertura differenziata	a una mano
Profondità utile cassette	600 mm
Cassette profondità utile in G	24
Numero dei cassette	5
ComfortClose	no
Altezza utile corpo per cassette	700 mm
Cassette larghezza utile in G	26
Larghezza	750 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Peso	124 kg
Altezza	985 mm
Altezza corpo per cassette	800 mm
Ø Ruota	125 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Altezza utile	700 mm
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassette
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile per cassette	700 mm
Alloggiamento sopra aperto	no

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

Accessori

Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 985/0	931147 985/0
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontali cassette 100 mm	931166 100
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontali cassette 125 mm	931166 125
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontali cassette 200 mm	931166 200
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontali cassette 75 mm	931166 75
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28	951972 30X28