

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote 75 kg, 20×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 885/4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931025 885/4
GTIN	4062406352561
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:****Con cassetti 20×24G.**

Cassettiere su ruote 24×28G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassette su ruote.

**Collocamento:**

altezza frontali dei cassetti mm: 75, 100, 125, 300

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Profondità utile cassetti	600 mm
Numero dei cassetti	4
Cassetti larghezza utile in G	20
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
ComfortClose	no
Ø Ruota	125 mm
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile	600 mm
Superficie utile dei cassetti in G	20×24
Numero di porte	0
Larghezza utile cassetti	500 mm
Con sponda di contenimento	sì
Portata massima	600 kg
Peso	98 kg
Larghezza	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile corpo per cassetti	600 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Altezza corpo per cassetti	700 mm
Altezza	885 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Numero di ripiani estraibili	0
Alloggiamento sopra aperto	no

Altezza utile per cassette	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x24G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Frontalini serratura per GridLine Modello HU21	914227 HU21
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 75 mm	931046 75
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931046 100
Cassettiere su ruote Altezza mm / Numero di cassette 885/0	931027 885/0
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 300 mm	931046 300
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 125 mm	931046 125
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 24X28	951972 24X28