

Garant GRIDLINE

**Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931145 685/3
GTIN	4062406352615
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

**Cassetti a estrazione totale** e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

**Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano** che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Descrizione tecnica**

Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
---	---

Peso	89 kg
Numero dei cassetti	3
ComfortClose	no
Profondità utile cassetti	600 mm
Profondità	700 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Portata massima	600 kg
Altezza	685 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Altezza utile	400 mm
Altezza utile corpo per cassetti	400 mm
Larghezza	750 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Numero di porte	0
Ø Ruota	125 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Cassetti larghezza utile in G	26
Altezza corpo per cassetti	500 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Con sponda di contenimento	sì
Esecuzione	su ruote
Esecuzione	con cassetti
Altezza utile per cassetti	400 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Numero di ripiani estraibili	0

Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello

## Accessori

Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 200 mm	931166 200
Cassetto con sblocco di sicurezza ad una mano,75 kg Altezza frontalini cassette 100 mm	931166 100
Cassettiere su ruote senza cassette Altezza mm / Numero di cassette 685/0	931147 685/0
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati Dimensioni in G 30X28	951972 30X28